

PHILIPS

Осветление за
таван Suede 12 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло



31801/31/EO



Украсете дома си със светлина

Меката и проста форма на стенното осветление и осветлението за таван Philips myLiving Suede LED е фина и ненаатрапчива, може да се монтира във всяка стая, за да създадете изобилие от мека бяла светлина.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Подходящи за монтаж на стена и таван

Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране
- Създайте стилна и приветлива атмосфера

Акценти

Пестене на енергия



Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина




LED технологията, вградена в тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Монтиране на стена или таван



Монтирайте тази лампа на стената или тавана – така, както пожелаете.

Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден. Внимателното разполагане на различни източници на светлина и наслояването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

Създайте стилна атмосфера



Тази лампа е проектирана според най-актуалните вкусове, тенденции и стил на живот, за да се вписва безпроблемно в интериора ви и да определя локалната среда, която винаги сте искали.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 100 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 100 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,38 kg
- Обща височина: 79 mm
- Обща дължина: 280 mm
- Обща ширина: 280 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 280 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1200
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696163580
- Нето тегло: 0,35 kg
- Брутно тегло: 0,58 kg
- Височина: 340 mm
- Дължина: 86 mm
- Ширина: 335 mm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.353

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com