

PHILIPS

Осветление за
таван Wawel 36 W

Осветление за таван

4000/6500/2700K

Бяло

Осветление, подходящо за
диммиране; SceneSwitch



31823/31/P5



Качествено осветление за уютен дом

Светодиодното осветление за таван Philips myLiving WAWEL се предлага с вградени светодиоди за оптимизиране на светоотдаването и равномерно осветление. Контролирайте яркостта според настроението си, чрез стъпките за възможност за настройване на нюанси и функциите на паметта.

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Съвременно LED осветление

- Може да се настройва 2700-6500K

Пестене на енергия

- 80% икономия на енергия в сравнение с традиционните източници на светлина

Акценти

Равномерно разпределение на светлината



Може да се настройва



Тази лампа може да се регулира. Можете да зададете предпочитания от Вас цвят за осветление; от топло бяло (2700K) до студено бяло през лятото (6500K).

Пестене на енергия до 80%



Спестява до 80% електроенергия в сравнение с обикновените крушки. Струва си парите и спестява вашите пари година след година. Затова намалете сметките си електричество и започнете да спестявате сега.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, SceneSwitch

Други характеристики

- Ток през лампата: 175 mA
- Ефикасност: 88 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,19 kg
- Височина: 6,9 cm
- Дължина: 48 cm
- Ширина: 48 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 480 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 3200
- Цвят на светлината: 4000/6500/2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 36
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696162798
- Нето тегло: 1,19 kg
- Брутно тегло: 1,97 kg
- Височина: 53,6 cm
- Дължина: 7,3 cm
- Ширина: 53,6 cm
- Номер на материала (12NC): 915005315708



Дата на издаване:
2024-09-08
Версия: 0.391

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com