

PHILIPS

Спот лампа за таван/
стена Burlap 2x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

Без лампа

Матиран хром



50232/17/E7



Акцентът в стила

Вземете тази практична лампа тип „Спот“ Philips във вашия дом. Изберете светодиодната лампа Philips E14, за да се придържате към вашия стил за насочено осветление и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло
- Без включена лампа към осветителното тяло

Акценти

Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Без включена лампа към осветителното тяло

Тази лампа се предлага без крушка, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа на Philips ще осигури осветление с високо качество и дълъг полезен живот.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Матиран хром
- Материал: Стъкло

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- Монтирайте продукта далече от обсега на ръцете: Да

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,600 kg
- Височина: 14,5 cm
- Дължина: 29 cm
- Ширина: 19,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: No bulb included
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- LED лампи: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E14
- Включена мощност на лампата: 40W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 40 W
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 2

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696132975
- Нето тегло: 0,6 kg
- Брутно тегло: 0,76 kg
- Височина: 32 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 14 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.667

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com