

PHILIPS

Осветление за
вграждане Donegal


Осветление за вграждане

Без лампа

бяло



50401/31/PN



Създайте правилния стил на осветление

Осветителното тяло за вграждане Philips Donegal е изработено от висококачествени материали, без прах, без ръжда за безпроблемна поддръжка. Изберете светодиодната лампа Philips GU10, за да се придържате към вашия стил за насочено осветление и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

Специални характеристики

- Без включена лампа към осветителното тяло
- Лесна смяна на крушките

Създадено за вашия хол и спалня

- Първокласни материали
- Без прах, без ръжда

Акценти

Без включена лампа към осветителното тяло

Тази лампа се предлага без крушка, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа на Philips ще осигури осветление с високо качество и дълъг полезен живот.

Лесна смяна на крушките

Новият лесен за използване пръстен позволява лесно инсталиране на лампа GU10.

Първокласни материали

Тази лампа тип „Спот“ за вграждане е направена от висококачествен изкуствен материал и има изключително покритие. Това осигурява трайност и висока устойчивост при светоотдаване.

Без прах, без ръжда

Специалният материал – без прах, без ръжда, на тази лампа тип „Спот“ намалява събирането на прах и осигурява дълъг полезен живот на вашия продукт.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Синтетика

Издръжливост

- Номинален живот: 30 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Лесна смяна на крушките: Да
- Вграден LED: Не
- Произведено само за светодиодно осветление: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 137 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,112 kg
- Разстояние при монтаж: 100 mm
- Обща височина: 42 mm
- Обща дължина: 90 mm
- Обща ширина: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: –
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 5,5

- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696160978
- Нето тегло: 0,11 kg
- Брутно тегло: 0,17 kg
- Височина: 158 mm
- Дължина: 53 mm
- Ширина: 103 mm



Дата на издаване:
2025-09-03
Версия: 0.1069

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com