


PHILIPS

Спот лампа за
таван/стена Paisley

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

Без лампа

Бяло



50571/31/PN



Изживейте момента с радост

Philips my Living Contemporary е насочено осветление с елегантен силует и висококачествена светлина, подходящо за съвременния вкус, тенденции и стил на живот.

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло
- Идеалният ъгъл на светлината за акцентно осветление

Проектирано за домашния ви офис

- За всяка стая във вашия дом
- Естествени и запомнящи се форми

Създадено за вашия хол и спалня

- Висококачествени материали

Акценти

Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Идеални за акцентиращо осветление

Идеалният светлинен лъч за акцентно осветление. С насочения сноп на лампата тип „Спот“ можете да подчертаете всеки детайл или особеност във вашия интериор (лампа GU10 не е включена). С плътната светлина можете да подчертаете всеки детайл или характеристика във вашия интериор.

За всяка стая във вашия дом

Напълно функционално и същевременно много елегантно, това спот осветление Philips внася декоративен елемент във всяка стая във вашия дом.

Естествени и запомнящи се форми

Меките преходи и заоблените линии придават на Philips myLiving този винаги актуален вид. Практично и елегантно, спот осветлението myLiving е дискретно и се вписва идеално във всеки съвременен интериор.

Висококачествени материали

Тази лампа е изваяна от многопластови мотиви от висококачествен материал и първокласен завършек. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява вашия дом за много години напред.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- click!FIX монтаж: Да

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,365 kg
- Височина: 9,2 cm
- Дължина: 13,4 cm
- Ширина: 10,2 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: No bulb included
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- LED лампи: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 5.5W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 5.5 W
- IP код: IP20

- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696164624
- Нето тегло: 0,37 kg
- Брутно тегло: 0,49 kg
- Височина: 17 cm
- Дължина: 11,1 cm
- Ширина: 15,1 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.665

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com