


PHILIPS

Спот лампа за таван/
стена Pongee 3x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

Без лампа

Черно



50583/30/PN



Изживейте момента с радост

Philips my Living Contemporary е насочено осветление с елегантен силует и висококачествена светлина, подходящо за съвременния вкус, тенденции и стил на живот.

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло
- Идеалният ъгъл на светлината за акцентно осветление

Проектирано за домашния ви офис

- За всяка стая във вашия дом
- Естествени и запомнящи се форми

Създадено за вашия хол и спалня

- Висококачествени материали



Акценти

Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Идеални за акцентиращо осветление

Идеалният светлинен лъч за акцентно осветление. С насочения сноп на лампата тип „Спот“ можете да подчертаете всеки детайл или особеност във вашия интериор (лампа GU10 не е включена). С плътната светлина можете да подчертаете всеки детайл или характеристика във вашия интериор.

За всяка стая във вашия дом

Напълно функционално и същевременно много елегантно, това спот осветление Philips внася декоративен елемент във всяка стая във вашия дом.

Естествени и запомнящи се форми

Меките преходи и заоблените линии придават на Philips myLiving този винаги актуален вид. Практично и елегантно, спот осветлението myLiving е дискретно и се вписва идеално във всеки съвременен интериор.

Висококачествени материали

Тази лампа е изваяна от многопластови мотиви от висококачествен материал и първокласен завършек. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява вашия дом за много години напред.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- click!FIX монтаж: Да
- Вграден LED: Не

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,990 kg
- Обща височина: 82 mm
- Обща дължина: 224 mm
- Обща ширина: 224 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: No bulb included
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 5.5W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 5,5
- IP код: IP20 | Защита от пръсти

- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 3

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696164846
- Нето тегло: 0,99 kg
- Брутно тегло: 1,26 kg
- Височина: 24,8 cm
- Дължина: 11,4 cm
- Ширина: 24,5 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.724

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com