

PHILIPS

Спот лампа за таван/
стена Runner 4x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

Без лампа

Бяло



53094/31/12



Висококачествена насочена лампа без крушка

Тази четвъртита насочена лампа в индустриален стил е малка, тънка и семпла, и се вписва идеално във всеки модерен интериор. Белият алуминиев корпус допълва източника на светлина безупречно. Впечатляващ декоративен предмет с въртящ се източник на светлина.

Изключителен дизайн за оптимален светлинен ефект

- Насочваща се глава на спота за максимална гъвкавост

Акценти

Лесна за насочване глава на спота

Насочващата се глава на спота е предназначена да насочва светлината, където най-много се нуждаете от нея.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал
- Цвят на корпуса: Бяло

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- Насочени сночета светлина: Да
- Монтирайте продукта далече от обсега на ръцете: Да

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,450 kg
- Височина: 10,9 cm
- Дължина: 24 cm
- Ширина: 24 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: No bulb included
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- LED лампи: Не
- Вграден LED: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Осветителното тяло е съвместимо с лампа(и) от клас: A++ до E
- Брой лампи: 4
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 20W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 20 W
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Код за защита от проникване: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита IEC: Клас на безопасност I
- Брой светлинни източници: 4

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718291487852
- Нето тегло: 1,45 kg
- Брутно тегло: 1,63 kg
- Височина: 25,1 cm
- Дължина: 11,3 cm
- Ширина: 25,3 cm



Дата на издаване:
2025-04-11
Версия: 0.382

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com