

# PHILIPS

## Спот лампа за таван/ стена Clockwork

Лампи тип „Спот“ за таван  
или стена

2200 – 2700 K




Бяло

Осветление, подходящо за  
димиране; WarmGlow

Лесно инсталиране с ClickFix



53170/31/PO



## Колкото повече приглушавате, толкова по-топла е светлината

Променете атмосферата във вашата стая, за да отговаря на всичко което правите. С подходящите спот светлини WarmGlow на Philips можете да намалявате нивото на светлината – ярка светлина за работа до светлина за приветлив, уютен дом. Колкото повече затъмнявате, толкова по-топла става светлината.

### Осветление за вашето удобство и спокойствие

- ClickFix лесен монтаж
- Получете висококачествена LED светлина, докато пестите от енергия
- Полезен живот на лампата до 30 години на употреба
- Моментална светлина при включване
- Висока светлинна емисия – 500 лумена
- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви
- Вградена LED светлина
- 5 години гаранция за спокойствие

### Многофункционално осветление за всеки момент от деня

- Променете обстановката с едно завъртане на вашия димер

### Изключителен дизайн за оптимален светлинен ефект

- Дълготраен, високо качество материал
- Насочваща се глава на спота за максимална гъвкавост
- Идеалният ъгъл на светлината за акцентно осветление

# Акценти

## ClickFix лесен монтаж



Монтирайте осветлението си за вграждане лесно и без чужда помощ. Благодарение на ClickFix не са необходими още две ръце. Просто монтирайте скобата на тавана, свържете кабелите, след това щракнете и фиксирайте с едно движение.

## Енергоспестяваща LED лампа

LED светлините спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционното осветление със същия светлинен източник. Когато купувате LED лампа на Philips или лампа, започвате спестяване на пари веднага. За всеки източник на светлина, който заменяте с LED светлина, ще видите незабавно отражение като намалена сметка за електроенергия.

## Полезен живот до 30 години

LED светлините издържат по-дълго, като се избягва неудобството за често замяните на източника на светлина. Това значително намалява отпадъците, но и пести пари в дългосрочен план.

## Моментална ярка светлина

Не е необходимо да чакате спотовете на Philips да светнат. Те светят с цялата си яркост веднага при включването им. Тяхната истинска лампа с нажежаема жичка с топла бяла светлина веднага създава уютна обстановка.

## Висока светлинна емисия – 500 лумена

Осветете дома си с висококачествена светлина

## Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблъсъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

## Вградена LED светлина

Това насочващо осветление има интегрирани висококачествена LED светлина, която осигурява оптимален резултат.

## 5 години гаранция

Всички наши светлини са изработени така, че да издържат. Те имат пълна 5-годишна гаранция за целия продукт, гарантирайки, че ще се наслаждавате на дълготрайно качествено осветление всеки ден.

## WarmGlow – Подходяща за димиране светлина

Променете обстановката във вашата стая, за да отговаря на всичко, което правите. Със светодиодните лампи тип „Спот“ Philips WarmGlow можете да създавате перфектната атмосфера с едно завъртане на вашия димер. Димирайте плавно от 2700K ярка светлина за работа до 2200K мека светлина за уютно прекарано време. Колкото повече затъмнявате, толкова по-мека става светлината.

## Висококачествени материали

Тази спот светлина е създадена от дълготраен висококачествен материал и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява осветлението във вашия дом за много години напред.

## Лесна за насочване глава на спота

Насочващата се глава на спота е предназначена да насочва светлината, където най-много се нуждаете от нея.

## Идеални за акцентиращо осветление

С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (40 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е идеална за кухни, за осветление на кухненски острови, дневни и трапезарии.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 30 000

## Параметри на околната среда

- Извхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/аксесоар

- click!FIX монтаж: Да
- Съвместимост с всички димери: Да
- Насочени спончета светлина: Да
- Вграден LED: Да

## Характеристики на светлината

- Индекс на цветопредаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200-2700 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 111 lm/W

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, WarmGlow

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,490 kg
- Обща височина: 90 mm
- Обща дължина: 110 mm
- Обща ширина: 110 mm

## Сервиз

- Гаранция: 5 години

## Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 500
- Технология на лампите: LED лампи
- Цвят на светлината: 2200-2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 6.5
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696154533
- Нето тегло: 0,49 kg
- Брутно тегло: 0,55 kg
- Височина: 11,8 cm
- Дължина: 10,3 cm
- Ширина: 11,3 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.1714

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)