

PHILIPS

Спот лампа за
таван/стена Star

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

2700 К

Бяло

Възможност за димиране

56240/31/16



Украсете дома си със светлина

Тази светодиодна лампа тип „Спот“ за стена Philips myLiving Star излъчва неподвластна на времето елегантност с хромираното си краче и боядисан в бяло матиран корпус. С най-актуалната светодиодна технология тази енергоспестяваща спот лампа предоставя обилна мека бяла светлина, за да освети помещението със стил.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Топла бяла светлина
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери
- Дълъг експлоатационен срок до 30 години

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло

Акценти

Пестене на енергия




Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина



LED технологията, вградена в тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Топла бяла светлина



Светлината може да има различна цветна температура, която се посочва в единици, наречени Келвин (К). Лампите с ниска стойност в Келвин излъчват топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност създават хладна, по-енергизираща светлина. Тази лампа Philips предлага топла бяла светлина за уютна атмосфера.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Дълга експлоатация (30 години)



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 30 000 часа (което е равно на 30 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Алуминий

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Да
- Насочени снопчета светлина: Да
- Вграден LED: Да

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ефикасност: 111 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,280 kg
- Височина: 8,2 cm
- Дължина: 11,8 cm
- Ширина: 6,0 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 30 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 500
- Технология на лампите: LED лампи, Безопасно, много ниско напрежение
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 6.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718291444848
- Нето тегло: 0,28 kg
- Брутно тегло: 0,35 kg
- Височина: 14,3 cm
- Дължина: 7,3 cm
- Ширина: 9,3 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.1578

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com