

PHILIPS

Спот лампа за
таван/стена Star 2x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

2700 K

Алуминий

Възможност за димиране

Висококачествени материали



56242/48/16



Плавно димиране от ярка до мека светлина

Понякога ви се иска да промените атмосферата, за да отговаря на всичко което правите. С подходящите за димиране LED спот светлини на Philips можете да намалявате нивото на светлината.

Осветление за вашето удобство и спокойствие

- Получете висококачествена LED светлина, докато пестите от енергия
- Полезен живот на лампата до 30 години на употреба
- Моментална светлина при включване
- Топлата бяла светлина ви помага да създадете комфортна атмосфера
- Висока светлинна емисия – 1000 лумена
- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви
- Вградена LED светлина
- 5 години гаранция за спокойствие

Многофункционално осветление за всеки момент от деня

- Затъмнява плавно от 100% до 10% мека светлина

Изключителен дизайн за оптимален светлинен ефект

- Дълготраен, високо качество материал
- Насочваща се глава на спота за максимална гъвкавост
- Идеалният ъгъл на светлината за акцентно осветление



Акценти

Енергоспестяваща LED лампа

LED светлините спестяват до 80% енергия в сравнение с традиционното осветление със същия светлинен източник. Когато купувате LED лампа на Philips или лампа, започвате спестяване на пари веднага. За всеки източник на светлина, който замените с LED светлина, ще видите незабавно отражение като намалена сметка за електроенергия.

Полезен живот до 30 години

LED светлините издържат по-дълго, като се избягва неудобството за често заменяне на източника на светлина. Това значително намалява отпадъците, но и пести пари в дългосрочен план.

Моментална ярка светлина

Не е необходимо да чакате спотовете на Philips да светнат. Те светят с цялата си яркост веднага при включването им. Тяхната истинска лампа с нажежаема жичка с топла бяла светлина веднага създава уютна обстановка.

Топла бяла светлина

Светлината може да има различни цветни температури, посочени в мерни единици, наречени Келвини (K). Лампите с ниска стойност по Келвин излъчват топла, уютна светлина, докато тези с по-висока стойност дават хладна, по-енергизираща светлина.

Висока светлинна емисия - 1000 лумена

Осветете дома си с висококачествена светлина

Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Вградена LED светлина

Това насочващо осветление има интегрирани висококачествена LED светлина, която осигурява оптимален резултат.

5 години гаранция

Всички наши светлини са изработени така, че да издържат. Те имат пълна 5-годишна гаранция за целия продукт, гарантирайки, че ще се наслаждавате на дълготрайно качествено осветление всеки ден.

Плавно и до минимум димиране

Променете обстановката във вашата стая, за да отговаря на това, което правите. С подходящите за димиране светодиодни лампи тип „Спот“ можете лесно да регулирате яркостта на светлината чрез завъртане на вашия димер. Затъмнявайте плавно от 100% ярка светлина за работа, до 10% мека светлина за спокойното свободно време.

Висококачествени материали

Тази спот светлина е създадена от дълготраен висококачествен материал и първокласно покритие. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява осветлението във вашия дом за много години напред.

Лесна за насочване глава на спота

Насочващата се глава на спота е предназначена да насочва светлината, където най-много се нуждаете от нея.

Идеални за акцентиращо осветление

С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (40 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е идеална за кухни, за осветление на кухненски острови, дневни и трапезарии.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Алуминий
- Материал: Метал

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 30 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Насочени сночета светлина: Да
- Вграден LED: Да

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 111 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,495 kg
- Обща височина: 82 mm
- Обща дължина: 198 mm
- Обща ширина: 60 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1000
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- Включена мощност на лампата: 11.5
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 2

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718291444879
- Нето тегло: 0,5 kg
- Брутно тегло: 0,57 kg
- Височина: 21,8 cm
- Дължина: 7,3 cm
- Ширина: 9,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.1443

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com