

PHILIPS

Осветление за
вграждане Enif

Осветление за вграждане

Без лампа

Никел

59240/17/E7



Акцентът в стила

Вземете тази практична лампа тип „Спот“ Philips във вашия дом. Изберете светодиодната лампа Philips GU10, за да се придържате към вашия стил за насочено осветление и да си осигурите висококачествено осветление с дълъг полезен живот.

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло
- Без включена лампа към осветителното тяло

Акценти

Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Без включена лампа към осветителното тяло

Тази лампа се предлага без крушка, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа на Philips ще осигури осветление с високо качество и дълъг полезен живот.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Никел
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- Вграден LED: Не
- Монтирайте продукта далече от обсега на ръцете: Да

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,080 kg
- Дължина на контура: 7.5 cm
- Ширина на контура: 7.5 cm
- Височина: 10 cm
- Дължина: 9,0 cm
- Разстояние при монтаж: 10 cm
- Ширина: 9,0 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 30 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: NA
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 50 W
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1



Дата на издаване:
2025-04-02
Версия: 0.447

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com