

PHILIPS

Стенно осветление

Linea

ЛИНЕЙНО СВЕТОДИОДНО
ОСВЕТЛЕНИЕ 2700K

бяло

LED лампи



85087/31/16

Украсете дома си със светлина

Спестете до 80% енергия с това светодиодно линейно осветление на Philips. Вградените светодиоди осигуряват висококачествена мека бяла светлина, идеална за общо осветяване. Модулната система улеснява свързването на няколко осветителни тела по между им.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Дълъг експлоатационен срок до 20 години
- Топла бяла светлина
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Може да се свързва с продукти от същото семейство
- Ключ за вкл./изкл. на изделието

Акценти

Пестене на енергия



Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина




Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 20 000 часа (което е равно на 20 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Топла бяла светлина



Светлината може да има различна цветна температура, която се посочва в единици, наречени Келвин (K). Лампите с ниска стойност в Келвин излъчват топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност създават хладна, по-енергизираща светлина. Тази лампа Philips предлага топла бяла светлина за уютна атмосфера.

5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Продукт с възможност за свързване



Този продукт може да се свързва с подобен или с всеки продукт от същото семейство.

Ключ за вкл./изкл. на изделието



Дискретно интегрираният в лампата ключ позволява лесно включване и изключване на светлината.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: синтетика

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Ключ за вкл./изкл. на изделието: Да

Разни

- Специално предназначено за: Функционални
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,255 kg
- Височина: 3,6 cm
- Дължина: 112,4 cm
- Ширина: 2,2 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Източник на светлина, еквивалентен на традиционна лампа от: 200 W
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1600 lm
- Технология на лампите: LED лампи, 230 V
- Цвят на светлината: мека бяла светлина
- Мрежово захранване: Обхват 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED лампи: Да
- Брой лампи: 1
- Включена мощност на лампата: 18 W
- IP код: IP20, защита от предмети над 12,5 mm, без защита от вода
- Клас на защита: II – двойна изолация



Дата на издаване:
2023-12-06
Версия: 0.1184

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com