

PHILIPS


Стенна лампа Nightingale
35 W GU10 без крушка

Външни осветителни тела

Без лампа

Инокс

Водоустойчивост



8718696154007



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Това външно осветително тяло е проектирано според най-новите тенденции и стилове на живот, за да създаде атмосферата, която винаги сте искали.

Лесна употреба

- Без включена лампа към осветителното тяло

Внесете стил в градината си

- Модерно външно осветление

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Специални характеристики

- Двупосочен светлинен ефект

Акценти


Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.

Модерно външно осветление

Впечатляващо, смело и минималистично външно осветление от Philips. Елегантният модерен стил на външните осветителни тела Philips е идеалният начин да украсите вашата градина, градински пътеки и външни пространства със светлина.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на

прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Двупосочен светлинен ефект

Това външно осветително тяло Philips създава перфектната атмосфера във вашата градина или тераса със своя двупосочен светлинен ефект.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Инокс
- Материал: Алуминий

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,6 kg
- Височина: 16 cm
- Дължина: 9,6 cm
- Ширина: 8 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 220 – 240 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Монтаж/фасонка: GU10
- Максимална мощност на лампата за смяна: 35
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 2

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696154007
- Нето тегло: 0,72 kg
- Брутно тегло: 0,81 kg
- Височина: 17,8 cm
- Дължина: 8,6 cm
- Ширина: 10,1 cm



Дата на издаване:
2025-05-15
Версия: 0.301

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com