

# PHILIPS


Светеща лента 5m  
RGB

Осветителни ленти


RGB

Прозрачен

Осветление, подходящо за  
димирание; RGB



8718696164242



## Оцветете света си със светодиодни светещи ленти Philips

Дистанционното управление предлага лесно управление на тази светлинна лента и можете плавно да намалите светлината до правилното ниво. Променете цвета по ваш вкус с 30 предварително зададени цвята. Светодиодните светлинни ленти Philips са лесни за монтиране, изрязване по размер и залепване към всякакви повърхности

### Лесно инсталиране

- Изрежете според размера

### Включване и стартиране

- Включете и използвайте: лесен монтаж

### Бутон

- Включено дистанционно управление за ваше удобство

# Акценти

## Изрежете според размера

Лесно изрязвайте осветителни ленти, за да съответстват на пространствата ви. Правете разрези, за да маркирате на осветителната лента къде да се реже.

## Включете и използвайте: лесен монтаж

Нашите осветителни ленти с включване и директно използване са лесни за монтаж, за да можете да започнете да им се радвате незабавно. Всичко необходимо е включено в кутията.

## Включено дистанционно управление за ваше удобство

Изберете различни светли цветове, нива на затъмняване и различни предварително зададени настройки на светлината.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Прозрачен
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Ключ за вкл./изкл. върху кабела: Да
- Включен адаптер за електрозахранване: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 45

## Струнна светлина/светеща лента

- Удължаване: Не

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветителни ленти
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, RGB цветове

## Други характеристики

- Ток през лампата: 200 mA
- Ефикасност: 20 lm/W

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,205 kg
- Височина: 0,26 cm
- Дължина: 500 cm
- Ширина: 1 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: –
- Цвят на светлината: RGB
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

8718696164242

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8718696164242
- Нето тегло: 0,28 kg
- Брутно тегло: 0,32 kg

- Височина: 16 cm
- Дължина: 5,5 cm
- Ширина: 16 cm



Дата на издаване:  
2025-02-24  
Версия: 0.443

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)