

PHILIPS


Светеща лента 2m

Осветителни ленти

3500K

Прозрачен

8718696164273



Превъзходна светлина и СТИЛ

Линейно комфортно осветление за вашето пространство

Допълнете своя интериор

- Компактен размер за малки пространства

Материали и покритие


- Висококачествени материали

Акценти

Компактен размер за малки пространства

Идеална за вписване в малки пространства

Висококачествени материали



Устойчив и атрактивен материал за атрактивна и дълготрайна инвестиция.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Прозрачен
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Ключ за вкл./изкл. върху кабела: Да
- Включен адаптер за електрозахранване: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3500 K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 87 lm/W

Струнна светлина/светеща лента

- Удължаване: Не

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветителни ленти
- EyeComfort: Не

Други характеристики

- Ток през лампата: 100 mA

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,116 kg
- Обща височина: 2,6 mm
- Обща дължина: 2 000 mm
- Обща ширина: 8 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 830
- Цвят на светлината: 3500
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включена мощност на лампата: 9
- IP код: IP20 | Защита от пръсти

- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696164273
- Нето тегло: 0,17 kg
- Брутно тегло: 0,21 kg
- Височина: 13,5 cm
- Дължина: 5,5 cm
- Ширина: 13,5 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.374

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com