

PHILIPS

Лампа

LED

40 W

E27

8718696167762



Завършете модерния ВИД

Този кабел тип Modern на Philips комбинира текстилен кабел и метален контакт с матов завършек, за да придаде модерно излъчване на жилищното ви пространство. Комбиниран със светодиодна лампа E27 от гамата Philips Modern, за да завършите вида

Създадено за вашия хол и спалня

- Висококачествени материали
- Регулируема дължина на кабела

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Кабел

Акценти

Висококачествени материали [кабел]

Този красив кабел, покрит с текстил, гарантира, че лампата ви ще виси права, след като бъде монтирана. Матовият сатенен завършек на металния контакт подчертава античния вид на всяка лампа.

Регулируема дължина на кабела [кабел]

Кабелът е изцяло регулируем за различни височини, което дава гъвкавост за подреждане на стилна динамична комбинация от окачено осветление над вашия кухненски остров и маса за хранене.

Кабел

Лампите на Philips може да се използва в комбинация с един от кабелите на Philips Vintage, за да се завърши интериорното осветление и да донесе промишлено усещане за вашето жизнено пространство.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Аксесоар
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не

Издръжливост

- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 25 000
- Номинален живот: 10 950 h

Характеристики на светлината

- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 0,00 lm/W

Други характеристики

- Ток през лампата: 330 mA
- Ефикасност: 0 lm/W
- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за EC: Да

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 120–240 V
- Мощност: 40 W
- Консумация на електроенергия: 40 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,7 cm

Обявени стойности

- Обявена мощност: 40 W

Технически данни

- Работна честота: 50–60 Hz
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696167762
- Нето тегло: 0,43 kg
- Брутно тегло: 0,48 kg
- Височина: 16,9 cm
- Дължина: 7,1 cm
- Ширина: 16,9 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.1041

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com