

# PHILIPS

Луна за вграждане

Функционални

MESON



8718696170960



## Комфортна светодиодна лампа, която не натоварва очите Ви

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват осветление, създадено за комфорта на очите Ви.

### Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненаатрапчиво и дискретно осветително тяло.

### Светлинен ефект

- Ярка светлина с равномерно разпределение

### Безопасност

- Без вредни ултравиолетови лъчи

### Монтаж

- Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

# Акценти

## Подходяща за ниски тавани Тънък дизайн

### Ярка светлина с равномерно разпределение

За да осветите осезаемо стаите си, изберете това осветление с равномерно разпределение, с което светлината се разпределя равномерно в пространството.

## Без вредни ултравиолетови лъчи

Продуктът е проектиран да елиминира всякакъв вид потенциално вредни ултравиолетови лъчи.

## Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.

Осигурява безопасна и лесна инсталация, нямате нужда от специфични познания или окабеляване.

## Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 6500 K

## Разни

- EyeComfort: Да

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,077 kg
- Разстояние при монтаж: 101 mm
- Обща височина: 47 mm
- Обща дължина: 120 mm
- Обща ширина: 120 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 10.5 cm x 10.5 cm

## Сервиз

- Гаранция: 1 година

## Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 640
- Цвят на светлината: 6500
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включена мощност на лампата: 9
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718696170960
- Нето тегло: 0,06 kg
- Брутно тегло: 0,08 kg
- Височина: 123 mm
- Дължина: 54 mm
- Ширина: 131 mm



Дата на издаване:  
2025-09-20  
Версия: 0.192

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)