

PHILIPS

Луна за вграждане

Функционални

MESON



8718696171073



Комфортна светодиодна лампа, която не натоварва очите Ви

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват осветление, създадено за комфорта на очите Ви.

Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненаатрапчиво и дискретно осветително тяло.

Светлинен ефект

- Ярка светлина с равномерно разпределение

Безопасност

- Без вредни ултравиолетови лъчи

Монтаж

- Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Подходяща за ниски тавани
Тънък дизайн

Ярка светлина с равномерно разпределение

За да осветите осезаемо стаите си, изберете това осветление с равномерно разпределение, с което светлината се разпределя равномерно в пространството.

Без вредни ултравиолетови лъчи

Продуктът е проектиран да елиминира всякакъв вид потенциално вредни ултравиолетови лъчи.

Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.

Осигурява безопасна и лесна инсталация, нямате нужда от специфични познания или окабеляване.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

Разни

- EyeComfort: Да

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,152 kg
- Разстояние при монтаж: 105 mm
- Обща височина: 47 mm
- Обща дължина: 165 mm
- Обща ширина: 165 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 15.0 cm x 15.0 cm

Сервиз

- Гаранция: 1 година

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1280
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включена мощност на лампата: 17
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696171073
- Нето тегло: 0,2 kg
- Брутно тегло: 0,25 kg
- Височина: 19,6 cm
- Дължина: 5,6 cm
- Ширина: 18 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.188

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com