

PHILIPS

Крушка 40 W A60S
E27 x6

LED

2700 K

470 lm

15 000 ч.

Без възможност за димиране



8718696586334



Насладете се на мека бяла светодиодна светлина

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, мека бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани лампи.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Акценти

Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете

лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка

С красивия си дизайн и познати форми, тази енергоспестяваща светодиодна лампа е идеалният устойчив заместител за традиционните крушки с нажежаема жичка.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Форма: Лампа
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не

Размери на лампата

- Височина: 11 cm
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

Разни

- EyeComfort: Да

Информация за опаковката

- Семейство продукти: EyeComfort

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 5,5 W
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 11 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 406220

- Справка за измерване на поток: Sphere



Дата на издаване:
2024-06-15
Версия: 0.886

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com