

PHILIPS

Матирана крушка с
нажежаема жичка 75 W
A60 E27

LED

4000K

1055 lm

15 000 ч.

Без възможност за димиране



8718696705612



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Познати форми, които познавате и обичате. Те използват около 86% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата LED енергоспестяваща технология и издържат десет пъти по-дълго.

Висококачествена светлина

- Научете повече за светлината
- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви
- Не се забелязва трептене
- Студена бяла светлина

Изберете устойчиво решение

- Няма ултравиолетова или инфрачервена светлина
- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години
- По-доброто решение за бюджета Ви и за планетата

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението
- Идеални за общо осветление на помещението

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Научете повече за светлината



Цветна температура: светлината може да има различни цветни температури, измервани в единици, наречени келвини (K). Лампите с ниска стойност на келвините произвеждат топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност произвеждат студена, по-стимулираща светлина. CRI: индексът на цветопрераждане (CRI) се използва, за да се опише ефектът от източника на светлина върху цветовете. Естествената слънчева светлина има CRI 100. CRI на светодиодните лампини Philips винаги е по-висок от 80, което гарантира реално и естествено възпроизвеждане на цветовете.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Не се забелязва трептене

Когато Вашето осветление трепти в бърза последователност, това може да натовари очите, да причини главоболие и дори да провокира атака за хората с фоточувствителни епилепсия. Това е неприятно и излишно. Светодиодните светлини трептят поради тяхната бърза реакция спрямо подаваното напрежение. Въпреки това, светодиодните светлини на Philips са проектирани така, че вариациите в подаваното напрежение са сведени до минимум, елиминирайки факторите, които причиняват трептенето. Поради това няма да забележите трептене.

Студена бяла светлина



Тази лампа има цветна температура 4000K, която Ви осигурява изключително хладна, свежа и отчетлива светлина.

Без ултравиолетова или инфрачервена светлина




Светлината няма инфрачервен компонент, затова не излъчва топлина. Освен това в тази светлина няма и ултравиолетов компонент. Наличието на тези две характеристики означава, че този тип светлина няма да предизвиква избледняване на тъкани или други предмети.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спестява до 80% енергия



Светодиодната технология пести до 80% енергия в сравнение със стандартната крушка. Затова инвестицията се изплаща сама, а вие продължавате да пестите пари година след година. Освен това допринасяте за опазване на околната среда.

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

Идеални за общо осветление

Съвременно осветление със стандартни светодиодни крушки на Philips за настолни лампи, подови

лампи и висящи осветителни тела. Идеални за кухни, кухненски острови, дневни и трапезарии.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 1055 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Свързана цветна температура (номинална): 4000 K
- Светлинен поток: 1 055 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 124,00 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718696705612
- EOC: 871869670561200
- Заглавие на продукта: LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.52

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.52
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 75 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 8,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 104 mm
- Обща дължина: 104 mm
- Обща ширина: 60 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Диаметър: 60 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 387426
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718696705612
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 10,7 cm
- Дължина: 5,9 cm
- Ширина: 5,9 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.887

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com