

# PHILIPS

Прозрачна крушка с  
нажежаема жичка 60 W  
G93 E27

LED

2700 K


806lm

15 000 ч.

Без възможност за димиране



8718696742457



## Проектирани, за да бъдат забелязани

Познати форми, които познавате и обичате. Те ви осигуряват класическия вид на лампите с нажежаема жичка, като същевременно използват 80% по-малко енергия. Широкият ъгъл на насочване позволява да се получи перфектно разпределение на светлината в цялото пространство.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

### Много повече от осветление

- Ретро стил, модерна светодиодна технология

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото -

усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

**Ретро стил, модерно LED осветление**

Класическите светодиодни лампи са базирани на стандартна енергоспестяваща технология. Вече имате възможност да се радвате на лампи в неповторим ретро стил, оборудвани с модерна технология.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не

## Размери на лампата

- Височина: 14 cm
- Ширина: 9,5 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

## Разни

- EyeComfort: Да

**Други характеристики**

- Ефикасност: 115 lm/W

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245701
- Заглавие на продукта: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 7 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 14 cm

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1825194

**Размери и тегло на опаковката [LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4]**

- EAN/UPC - продукт: 8718696742457
- Нето тегло: 0,07 kg
- Брутно тегло: 0,15 kg
- Височина: 19,5 cm
- Дължина: 10,4 cm
- Ширина: 10,4 cm

**Размери и тегло на опаковката [LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF]**

- EAN/UPC - продукт: 8718696742457
- Нето тегло: 0,06 kg
- Брутно тегло: 0,14 kg
- Височина: 19,5 cm
- Дължина: 10,4 cm
- Ширина: 10,4 cm



Дата на издаване:  
2025-09-17  
Версия: 0.801

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)