

PHILIPS

Матирана крушка с
нажежаема жичка 100 W
G120 E27

LED

4000K

1521lm

15 000 ч.



8718699665166



Лампа, различна от всички останали

Познати форми, които познавате и обичате. Те ви осигуряват класическия вид на лампите с нажежаема жичка, като същевременно използват 80% по-малко енергия. Широкият ъгъл на насочване позволява да се получи перфектно разпределение на светлината в цялото пространство.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на стандартните халогенни крушки

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

Много повече от осветление

- Ретро стил, модерна светодиодна технология

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Подобна форма и размер като на стандартните халогенни лампи



Тази модерна енергоспестяваща светодиодна лампа впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни крушки.

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

Ретро стил, модерно LED осветление

Класическите светодиодни лампи са базирани на стандартна енергоспестяваща технология. Вече имате възможност да се радвате на лампи в неповторим ретро стил, оборудвани с модерна технология.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 17,7 cm
- Ширина: 12,5 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Свързана цветна температура (номинална): 4000 K
- Светлинен поток: 1 521 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 144,00 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 144 lm/W
- Съответствие с RoHS за EC: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699665166
- EOC: 871869966516600
- Заглавие на продукта: LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.52

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.52
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 10,5 W
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Консумация на електроенергия: 10,5 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 17,7 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000 h

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 400297
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699665166
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,2 kg
- Височина: 22,6 cm
- Дължина: 12,8 cm
- Ширина: 12,8 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.663

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com