

PHILIPS

Осветление за таван
Moire 17 W

Осветление за таван

4000K

Бяло

8718699681159



Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват осветление, създадено за комфорта на очите ви

Светлинен ефект

- Това осветление за таван се отличава с технологията Interlaced Optics, умело преразпределяща светлината, за да подобри цялостното ви осветление. Лещата на това осветително тяло има пирамидална микроструктура, която разпръсква и равномерно разпределя светлината, което намалява натоварването на очите.

Лесно използване

- Лесно инсталиране

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- Лесно за почистване

Акценти

Кръстосана оптика

Това осветление за таван се отличава с технологията Interlaced Optics, умело преразпределяща светлината, за да подобри цялостното ви осветление. Лещата на това осветително тяло има пирамидална микроструктура, която разпръсква и равномерно разпределя светлината, което намалява натоварването на очите.

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 111 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 142 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,42 kg
- Обща височина: 50 mm
- Обща дължина: 320 mm
- Обща ширина: 320 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 320 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1900
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699681159
- Нето тегло: 0,44 kg
- Брутно тегло: 0,7 kg
- Височина: 35,2 cm
- Дължина: 6,2 cm
- Ширина: 35,2 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.458

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com