

# PHILIPS

Матирана крушка с  
нажежаема жичка 100 W  
A60 E27

LED

2700 K

1521lm

15 000 ч.



8718699704162



## Топла бяла светлина, без компромис с качеството на осветлението

Познати форми, които познавате и обичате. Използват около 80% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата светодиодна технология за пестене на енергия и са десет пъти по-издръжливи.

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

### Много повече от осветление

- Ретро стил, модерна светодиодна технология

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

# Акценти

## Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

## Ретро стил, модерно LED осветление

Класическите светодиодни лампи са базирани на стандартна енергоспестяваща технология. Вече имате възможност да се радвате на лампи в неповторим ретро стил, оборудвани с модерна технология.

## Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 1 521 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 144,00 lm/W

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

## Други характеристики

- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718699704162
- EOC: 871869970416200
- Заглавие на продукта: LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

**Захранване**

- Фактор на мощността (фракция): 0.52

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.52
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D
- Консумация на електроенергия: 10,5 W

**Размери и тегло на продукта**

- Обща височина: 104 mm
- Обща дължина: 104 mm
- Обща ширина: 60 mm

**Обявени стойности**

- Номинален полезен живот: 15 000

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60
- Диаметър: 60 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 387431
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60
- Фасонка: E27

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8718699704162
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 12 cm
- Дължина: 6,6 cm
- Ширина: 6,6 cm



Дата на издаване:  
2025-09-13  
Версия: 0.415

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)