

PHILIPS

Искрящо осветление
за вграждане

Осветление за вграждане

2700 K

Бяло

Възможност за димиране



8718699755683



Създайте идеалната атмосфера с качествено осветление, подходящо за димиране.

Създайте перфектното настроение със светодиодно насочено осветление на Philips, с него можете лесно да регулирате светлините си от всекидневна ярка светлина до уютни тонове.

Лесно използване

- Изберете как и къде да пада светлината с тези регулируеми модулни светлини.

Светлинен ефект

- Ярък и фокусиран лъч

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон

- Възможност за димиране

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Регулируем светлинен модул

Ярък и фокусиран лъч

Фокусирайте светлината върху предмети, масата за хранене или друг интериор, за да привлечете вниманието към конкретни стилове.

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напругне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort.

Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

Възможност за димиране

Позволява да променят настроението, като понижават нивата на яркост на LED лампата, от ярка бяла светлина до уютно осветление – точно както традиционните лампи.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 10 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 31 mA
- Ефикасност: 58 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,118 kg
- Дължина на контура: 7.0 cm
- Ширина на контура: 7.0 cm
- Височина: 5,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Разстояние при монтаж: 1,5 cm
- Ширина: 8,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 85 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 350
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 5.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699755683
- Нето тегло: 0,12 kg
- Брутно тегло: 0,15 kg
- Височина: 9 cm
- Дължина: 7,5 cm
- Ширина: 10,5 cm
- Номер на материала (12NC): 929002374220



Дата на издаване:
2024-07-25
Версия: 0.251

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com