

PHILIPS

Матирана крушка с
нажежаема жичка 60 W
G93 E27

LED

2700 K

806lm

15 000 ч.



8718699764692



Топла бяла светлина, без компромис с качеството на осветлението

Познати форми, които познавате и обичате. Те използват около 85% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата LED енергоспестяваща технология и издържат десет пъти по-дълго.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеално за декоративни осветителни тела

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

Идеално за декоративни осветителни тела

Модерно осветление със светодиодни глобуси от Philips за декоративни осветителни тела, напр. вентилатори за таван и светлинни ленти.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 14 cm
- Ширина: 9,5 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 806 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,9
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 115,00 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 115 lm/W
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699764692
- EOC: 871869976469200
- Заглавие на продукта: LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.51

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 7 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 14 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Диаметър: 95 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 1825124
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699764692
- Нето тегло: 0,07 kg
- Брутно тегло: 0,15 kg
- Височина: 19,5 cm
- Дължина: 10,4 cm
- Ширина: 10,4 cm



Дата на издаване:
2025-06-13
Версия: 0.348

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com