

PHILIPS

Крушка 100 W A60
E27 x2

LED

4000K

1521lm

15 000 ч.



8718699770327



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодните лампи Philips излъчват студена бяла светлина, имат изключително дълъг живот и моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани крушки.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Акценти

Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете

лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка

С красивия си дизайн и познати форми, тази енергоспестяваща светодиодна лампа е идеалният устойчив заместител за традиционните крушки с нажежаема жичка.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Височина: 11 cm
- Ширина: 6 cm

Дизайн и покритие

- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 1521 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 121 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8718699770327
- EOC: 871869977032700
- Заглавие на продукта: LED 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 12,5 W
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 11 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 391877



Дата на издаване:
2024-07-14
Версия: 0.201

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com