

# PHILIPS

Крушка стик 68 W  
E27

LED

3000K

950 lm

15 000 ч.



8718699771379



## Насладете се на мека бяла светодиодна светлина

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, мека бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани лампи.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

### Много повече от осветление

- За използване в хладилници и фризери

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото - усещате трептенето. Сега можете

лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

**Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка**



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

**Лампи за уреди със специално предназначение**

Лампите на Philips за хладилници са подходящи за хладилници, фризери и други подобни уреди, които работят при ниска температура. Лесно можете да подмените лампата от уреда си с лампа за хладилник на Philips за дълъг и ефективен експлоатационен живот.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

## Размери на лампата

- Височина: 11,43 cm
- Ширина: 3,72 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 240 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 950 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 830 | CCT of 3000K

**Разни**

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

**Други характеристики**

- Ефикасност: 100 lm/W

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Заглавие на продукта: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 68 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 9,5 W

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 11,43 cm

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 415169

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8718699771379
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-06-13  
Версия: 0.350

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)