

PHILIPS

Лампа тип „свещ“ 15
W T25 E14

LED

2700 K

150lm

15 000 ч.



8718699771935



Съвременна светодиодна лампа за дома

Тази светодиодна лампа Philips излъчва красива, изключително топла светлина, има изключително дълъг живот и моментално и значително намалява потреблението на енергия. С цветната си температура тип „Пламък“, тази лампа е перфектния избор за уютна атмосфера.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Много повече от осветление

- За използване в хладилници и фризери

Акценти

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Лампи за уреди със специално предназначение

Лампите на Philips за хладилници са подходящи за хладилници, фризери и други подобни уреди, които работят при ниска температура. Лесно можете да подмените лампата от уреда си с лампа за хладилник на Philips за дълъг и ефективен експлоатационен живот.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампион с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 150 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 88 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Заглавие на продукта: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 15 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 1,7 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 59 mm
- Обща дължина: 59 mm
- Обща ширина: 25 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 391879

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699771935
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,02 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-13
Версия: 0.539

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com