

PHILIPS

Лампа 60; 30; 16 W
A60 E27

LED

2700/2500/2200K

806; 320; 150 lm

15 000 ч.



8718699772130



Една лампа. Вашият ключ. Три настройки на осветлението.

Променяйте атмосферата в стаята си според това, което правите. Със светодиодното осветление Philips SceneSwitch можете лесно да промените настройката на осветлението от ярко към естествено и към уютно топло сияние. Всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

Много повече от осветление

- Три настройки на осветлението
- Без нужда от димер или допълнителна инсталация

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Три настройки за осветлението (SSDL)

Лампа за подмяна All-In-One, която сменя три различни нива на яркост на дневната светлина и всичко това с вече съществуващия ключ.

Plug and Play



Не изисква никаква допълнителна инсталация или ключ за димиране. Тази лампа не е подходяща за използване с димери. Ако се използва с димер, задайте настройката на димера на 100% яркост.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 10,4 cm
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоподаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700/2500/2200 K
- Номинален светлинен поток: 806, 320, 150 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700, 2500, 2200 K
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 107,00 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: SceneSwitch

Други характеристики

- Ефикасност: 107 lm/W
- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за EC: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Заглавие на продукта: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RFISRT4

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.5

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 60;30;16 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 7,5, 3, 1,6 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,4 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000

Технически данни

- Работна честота: 50–60 Hz
- Диаметър: 60 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 739280
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Стойност на мигане (PstLM): 0,9
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699772130
- Нето тегло: 0,07 kg
- Брутно тегло: 0,1 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-06-13
Версия: 0.362

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com