

PHILIPS

Лампа тип „Спот“ 25
W PAR16 GU10

LED

2700 K

215lm

15 000 ч.



8718699773656



Това, което е вътре, прави разликата

Тази светодиодна насочена лампа впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери и е идеален устойчив заместител на традиционните халогенни насочени лампи.

Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

Акценти

Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 215 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 69 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8718699773656
- EOC: 871869977365600
- Заглавие на продукта: LED classic 25W GU10 WW 36D ND SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 25 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 2,7 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 54 mm
- Обща дължина: 54 mm
- Обща ширина: 50 mm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 470 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 387359

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699773656
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.180

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com