

# PHILIPS

Лампа тип  
„Спот“ 120 W R7S

LED

3000K


2000 lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8718699773694



## Димируема светодиодна линейна лампа с 300- градусов лъч

Тази иновативна светодиодна линейна лампа е идеална за подмяна на халогенните лампи R7S, като в голяма степен ги надминава по отношение на енергийна ефективност.

**Висококачествена светлина**

- Студена, енергизираща светлина

# Акценти

## 3500K [LED лампи]



Тази крушка има цветна температура 3500K която ви осигурява студена, изпълваща с енергия светлина, идеална за приятно общуване с приятели или уютно четене на книга.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с ненасочваща светлина
- Контакт: R7s
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Plastic

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 2000 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 830 | CCT of 3000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 142 lm/W

## Разни

- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

## Информация за опаковката

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Заглавие на продукта: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.8
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 120 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D
- Консумация на електроенергия: 14 W

## Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 118 mm
- Обща дължина: 118 mm
- Обща ширина: 29 mm

## Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 397582

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699773694
- Нето тегло: 0,09 kg
- Брутно тегло: 0,11 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-09-17  
Версия: 0.519

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)