

PHILIPS

Спот лампа 35 W
MR16 GU5.3

LED

2200 – 2700 K

345lm

25000h

Регулиране на осветлението



8718699773991



Правилната светлина създава момента

Лампите WarmGlow на Philips предлагат ново преживяване с димируеми светодиоди, като дават възможност за нива за димиране на светлината до топли тонове на традиционната светлина. Можете да промените обстановката от ежедневно функционално осветление до уютна атмосфера.

Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от крушка с нажежаема жичка

8718699773991

Акценти

Топла бяла светлина като от крушка с
нажежаема жичка

Тази лампа има цветна температура
2700K, която Ви осигурява топла,
уютна атмосфера, идеална за почивка.

Напълно подходяща за осветление у
дома

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Спот лампа с насочваща светлина
- Контакт: GU5.3
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200–2700 K
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 822–827 | tunable warm white
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 69 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, WarmGlow

Информация за опаковката

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Заглавие на продукта: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.7
- Напрежение: 12V AC electronic V
- Еквивалент във ватове: 35 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): G
- Консумация на електроенергия: 5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 45 mm
- Обща дължина: 44,5 mm
- Обща ширина: 51 mm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 600 cd

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 391900

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699773991
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.252

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com