

PHILIPS

Лампа тип
„Капсула“ 60 W G9

LED

2700 K

570lm

15 000 ч.



8718699774073



Топло бяло осветление с отлично качество на светлината

Philips LEDspots са идеалният избор за вашите нужди за основно осветление: те предлагат топла халогенна светлина и осигуряват ефекта, който очаквате от технологията LED.

Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенните капсули

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни тръби – издържат до 15 години
- Спестява до 90% енергия

Акценти

Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота 15 000 часа няма да ви се налага често да сменяте тръбите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Замества халогенни капсули



Този светодиодна лампа тип „Капсула“ с непреходен дизайн впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни капсули.

Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодното осветление, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип „Капсула“ с ненагряваща светлина
- Контакт: G9
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 570 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.4
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 118 lm/W

Разни

- EyeComfort: He

Информация за опаковката

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Заглавие на продукта: LED 60W G9 WW ND SRT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 4,8 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 60 mm
- Обща дължина: 60 mm
- Обща ширина: 19 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 397599

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699774073
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,02 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.180

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com