

PHILIPS

Спот (димируема)

LED

2,6 W – 35 W

GU10

Топла светлина

Регулиране на осветлението



8718699774110



Правилната светлина създава момента

Лампите WarmGlow на Philips предлагат ново преживяване с димируеми светодиоди, като дават възможност за нива за димиране на светлината до топли тонове на традиционната светлина. Можете да промените обстановката от ежедневно функционално осветление до уютна атмосфера.

Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от крушка с нажежаема жичка

Много повече от осветление

- Възможност за димиране

Акценти

Топла бяла светлина като от крушка с нажежаема жичка

Тази лампа има цветна температура 2700K, която Ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Напълно подходяща за осветление у дома

Възможност за димиране

Тази лампа може да се използва с повечето димери, за да създаде желаната от вас атмосфера с плавно димиране до 10% от пълните нива на светлина. Проверете таблицата за съвместимост на димиране, за да сте

сигурни, че вашият определен димер може да се използва с тази лампа.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Подходящи за димиране: Само с конкретни димери
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Технология: LED лампи

Размери на лампата

- Височина: 5,4 cm
- Тегло: 0,05 kg
- Ширина: 5 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 на
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Номинален живот: 15 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Неизменен цвят: 6SDCM
- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 90
- Цветна температура: 2200-2700 K
- Категория на цветовете на светлината: Топло излъчване
- Номинален светлинен поток: 230 lm
- Време за старт на лампата: 0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 16 mA
- Ефикасност: 88 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8718699774110
- EOC: 87186997741000
- Заглавие на продукта: LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.8
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 2,6 W
- Еквивалент във ватове: 35 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 5,4 cm

Обявени стойности

- Обявен ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Обявен живот: 15 000 h
- Обявен светлинен поток: 230 lm
- Обявен пиков интензитет: 500 cd
- Обявена мощност: 2.6 W

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz

Лампата

- Неизменен цвят: 6

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699774110
- Нето тегло: 0,048 kg
- Брутно тегло: 0,067 kg
- Височина: 12,700 cm

- Дължина: 5,300 cm
- Ширина: 6,300 cm
- Номер на материала (12NC):
929002065550



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.245

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com