

PHILIPS

Спот лампа 50 W
PAR16 GU10

LED

2200 – 2700 K

345lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8718699774233



Колкото повече намалява светлината, толкова по-топла става.

Светодиодните лампи Philips WarmGlow ви дават възможност да приглушавате ежедневно си осветление до уютните тонове на традиционните лампи. Колкото повече я приглушите, толкова по-топла ще изглежда светлината. Това ги отличава от стандартните подходящи за димиране светодиодни лампи, които просто не светят толкова ярко, когато ги приглушите. Лампите WarmGlow вече са подобрени с индекс на цветоподаване от 90, който е сравним с естествената светлина и ви помага да виждате истинските цветове в дома си. Независимо дали искате да се отпуснете вечер на дивана или търсите ярко начало на деня си, светодиодните лампи Philips WarmGlow ще осигурят подходящата светлина за нуждите ви.

Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от крушка с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

8718699774233

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за акцентиращо осветление

Много повече от осветление

- Димиране за топло излъчване

Акценти

Топла бяла светлина като от крушка с нажежаема жичка

Тази лампа има цветна температура 2700K, която Ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Напълно подходяща за осветление у дома

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Идеални за акцентиращо осветление



С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (36 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е подходяща за аплици и насочени осветителни арматури и е идеална за кухни, кухненски острови, дневни и трапезарии.

Димиране за топло излъчване

С тези подходящи за димиране крушки можете да регулирате от топла светлина с 2200k до светлина с 2700k. Колкото повече намалявате светлината, толкова по-топла става.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2200-2700 K
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 90 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, WarmGlow

Информация за опаковката

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Заглавие на продукта: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D RF WGD1PF12

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.84
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 3,8 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 54 mm
- Обща дължина: 54 mm
- Обща ширина: 50 mm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 700 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 387455

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699774233
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.297

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com