

PHILIPS

Спот лампа 35 W
MR11 GU10

LED

2700 K

240lm

25000h



8718699775919



Топло бяло осветление с отлично качество на светлината

Philips LEDspots са идеалният избор за вашите нужди за основно осветление: те предлагат топла халогенна светлина и осигуряват ефекта, който очаквате от технологията LED.

Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенния рефлектор

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

Заменя халогенните насочени лампи



Този модерен светодиоден рефлектор впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни рефлектори.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Спот лампа с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 240 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 240 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 68 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Заглавие на продукта: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 35 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): G
- Консумация на електроенергия: 3,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 50 mm
- Обща дължина: 50 mm
- Обща ширина: 36 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 25 000
- Обявен пиков интензитет: 450 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Диаметър: 36 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 391893
- Справка за измерване на поток: Narrow Cone
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60
- Фасонка: GU10

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699775919
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,04 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 3,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.185

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com