

# PHILIPS

Осветление за таван

Функционални

Dawn CL258

Черно



8718699777395



## Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина, създадена за комфорта на очите ви.

### Лесно използване

- Лесно инсталиране

### Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите
- Лесно за почистване

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

# Акценти

## Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

## Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

## Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал, Пластмаса

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6SDCM
- Индекс на цветоподаване (CRI): 80

## Разни

- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,52 kg
- Височина: 12 cm
- Дължина: 34 cm
- Ширина: 34 cm

**Сервиз**

- Гаранция: 5 години

**Технически данни**

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 340 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1100
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 14
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8718699777395
- Нето тегло: 0,54 kg
- Брутно тегло: 1,06 kg
- Височина: 38 cm
- Дължина: 38 cm
- Ширина: 13,6 cm
- Номер на материала (12NC): 929002515001



Дата на издаване:  
2024-04-17  
Версия: 0.166

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)