

PHILIPS

Прозрачна лампа тип
„свещ“ с нажежаема жичка
25 W B35 E14

LED

2700 K

250lm

15 000 ч.



8718699777531



Топла бяла светлина, без компромис с качеството на осветлението

Познати форми, които познавате и обичате. Те използват около 85% по-малко енергия от традиционните електрически крушки благодарение на най-новата LED енергоспестяваща технология и издържат десет пъти по-дълго.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 250 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 125 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699777531
- EOC: 871869977753100
- Заглавие на продукта: LED classic 25W B35 E14 WW CL ND RFSRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.41
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 25 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 2 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 97 mm
- Обща дължина: 97 mm
- Обща ширина: 35 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 387351

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699777531
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-17
Версия: 0.186

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com