

PHILIPS

Лампа тип
„Спот“ 100 W R7S

LED

4000K

1800 lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8718699780395



Димируема светодиодна линейна лампа с 300- градусов лъч

Тази иновативна светодиодна линейна лампа е идеална за подмяна на халогенните лампи R7S, като в голяма степен ги надминава по отношение на енергийна ефективност.

Висококачествена светлина

- Студена бяла светлина

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като халогенен спот
- Подобна форма и размер като на линейните халогенни лампи

Акценти

Студена бяла светлина



Тази лампа има цветна температура 4000K, която Ви осигурява изключително хладна, свежа и отчетлива светлина.

Замества халогенен рефлектор



Този светодиодна лампа тип „Капсула“ с непреходен дизайн впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни спотове.

Заменя линейните халогенни лампи



Тази модерна светодиодна линейна лампа впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери и е идеален устойчив заместител на традиционните линейни халогенни лампи.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с ненасочваща светлина
- Контакт: R7s
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 1800 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 128 lm/W

Разни

- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Информация за опаковката

- EAN: 8718699780395
- EOC: 871869978039501
- Заглавие на продукта: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.8
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 14 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 118 mm
- Обща дължина: 118 mm
- Обща ширина: 29 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 397579

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699780395
- Нето тегло: 0,14 kg
- Брутно тегло: 0,17 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.317

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com