

PHILIPS

Лампа 60 W A19
E27

LED

2700 K

806lm

15 000 ч.



8718699782696



Dusk to Dawn

Светодиодна лампа Philips Dusk to Dawn е проектирана да спестява още повече енергия от обикновените светодиодни лампи, като се включва и изключва сама в зависимост от нивото на дневната светлина – осигурява сигурна светлина през нощта и се изключва, когато стане ден.

Много повече от осветление

- Вграден автоматичен светлинен сензор за включване/изключване

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Дневен и нощен сензор



С вградения си автоматичен светлинен сензор, тази лампа се включва

автоматично след залез слънце и се изключва след зазоряване.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 806 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 107,00 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Заглавие на продукта: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.7

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.7
- Напрежение: 230 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 7,5 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 114 mm
- Обща дължина: 114 mm
- Обща ширина: 62 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000

Технически данни

- Работна честота: 50
- Диаметър: 62 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 391894
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50
- Фасонка: E27

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699782696
- Нето тегло: 0,06 kg
- Брутно тегло: 0,1 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.268

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com