

PHILIPS

Тип „Свещ“ и Lustre

LED

2,1 W-25 W

E14

Мека бяла светлина



8718699783334



Насладете се на мека бяла светодиодна светлина

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, топла бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани крушки.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да

създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампион с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Вид стъкло: Прозрачна
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 8,5 cm
- Ширина: 2,5 cm

Дизайн и покритие

- Материал: Стъкло

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000
- Диапазон на температурата на околната среда: -20 до +45°C

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 250 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 250 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 119 lm/W

Други характеристики

- Ефикасност: 119 lm/W
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8718699783334
- EOC: 871869978333402
- Заглавие на продукта: LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.41

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.41
- Напрежение: 230 V
- Еквивалент във ватове: 25 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 2,1 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 8,5 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Диаметър: 25 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 374879
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Фасонка: E14

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699783334
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-06-21
Версия: 0.250

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com