

PHILIPS

LED тръба с мрежово
захранване S14S

LED

300mm

2700 K

S14S



8719514263567



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Тази светодиодна тръбна лампа S14D от Philips осигурява изключително дълъг живот и значителни спестявания на енергия. С топлата си бяла цветна температура тази тръба е идеалният дълготраен заместител на линейните ви флуоресцентни (TL) тръби.

Висококачествена светлина

- Светлина отвсякъде

Акценти

Светлина отвсякъде

Благодарение на иновативния дизайн в ретро стил тази светодиодна крушка

предотвратява сенките, които обикновено се получават при разсейване на светлинния сноп.

Резултатът? Естествена топла, бяла светлина в цялото помещение.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Други
- Контакт: S14s
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Диапазон на температурата на околната среда: -20°C до 45°C
- Номинален живот: 30 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 250 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 250 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,1
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 113 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- Маркировки за одобрение: Съответствие с RoHS, Маркировка CE, Сертификат KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Маркировка CE: Да
- Съответствие с RoHS за EC: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Заглавие на продукта: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: 220-240 V
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 2,2

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 300 mm
- Обща дължина: 300 mm
- Обща ширина: 30 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 30 000

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Диаметър: 30 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 387349
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 0,1
- Честота на линията: 50 to 60

- Фасонка: S14s

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514263567
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,13 kg
- Височина: 33,5 cm
- Дължина: 3,3 cm
- Ширина: 5,1 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.448

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com