

# PHILIPS

Лампа тип  
„Спот“ 60 W R7S

LED

3000K

810 lm

15 000 ч.



8719514303812



## Насладете се на мека бяла светодиодна светлина

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, топла бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани крушки.

### Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

### Изберете устойчиво решение

- Спестява до 80% енергия

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

# Акценти

## Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

## Спестява до 80% енергия



Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 80% от енергията, като замените съществуващите халогенните или лампи с нажежаема жичка.

## Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Ежедневното светодиодно осветление на Philips е идеално решение за основните ви нужди. Тези светодиоди Philips ви осигуряват красива светлина и отлична ефективност на разумна цена.

# Спецификации

### Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с ненасочваща светлина
- Контакт: R7s
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Plastic

### Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 8 000
- Номинален живот: 15 000

### Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 810 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 830 | CCT of 3000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 112 lm/W

### Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

### Информация за опаковката

- EAN: 8719514303812
- EOC: 871951430381200
- Заглавие на продукта: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 7,2 W

#### Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 118 mm
- Обща дължина: 118 mm
- Обща ширина: 15 mm

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 624213

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514303812
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-09-13  
Версия: 0.394

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.