

PHILIPS

Спот лампа 50 W
PAR16 GU10

LED

2700/2500/2200K

355lm

15 000 ч.



8719514307780



Една лампа. Ваш превключвател. Три настройки за осветление.

Променете атмосферата в стаята си, за да бъде подходяща със всичко, което правите. Със светодиодната лампа Philips SceneSwitch можете лесно да промените настройката от ярка светлина, естествена светлина и уютна топла светлина. Всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

Висококачествена светлина

- Светлина отвсякъде

Много повече от осветление

- Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране на лампата
- Без нужда от димер или допълнителна инсталация
- Лампата може да запамети последната ви настройка

Акценти

Светлина отвсякъде

Благодарение на иновативния дизайн в ретро стил тази светодиодна крушка предотвратява сенките, които обикновено се получават при разсейване на светлинния сноп. Резултатът? Естествена топла, бяла светлина в цялото помещение.

Нулиране (превключване на сцени)



Ако се използват няколко лампи и те вече не са синхронизирани, просто превключете ключа (включете го и го изключете в рамките на 1 секунда), за да върнете лампата към фабричните настройки по подразбиране.

Plug and Play



Не изисква никаква допълнителна инсталация или ключ за димиране. Тази лампа не е подходяща за използване с димери. Ако се използва с димер, задайте настройката на димера на 100% яркост.

Автоматично запаметяване (превключване на сцени)



Тази лампа SceneSwitch има вграден чип за памет, който запаметява последната ви настройка на осветлението, ако ключът е изключен по-дълго от 6 секунди. Ако не преминавате често от една дейност към друга, лампата ще бъде в любимия ви режим, когато я включите отново.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200-2500-2700 K
- Номинален светлинен поток: 355 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700, 2500, 2200 K
- Светлинен поток: 355 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 73,00 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: WarmGlow, SceneSwitch

Други характеристики

- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

Информация за опаковката

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Заглавие на продукта: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.5

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 4,8 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 54 mm
- Обща дължина: 54 mm
- Обща ширина: 50 mm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000
- Обявен пиков интензитет: 600 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Диаметър: 50 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 1825225
- Справка за измерване на поток: Narrow Cone
- Подходящи за димиране: Не
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60
- Фасонка: GU10

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514307780
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-24
Версия: 0.392

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com