

PHILIPS

Лампа тип „свещ“ 40
W B35 E14

LED

4000K

470 lm

15 000 ч.



8719514309548



Съвременна светодиодна лампа за дома

Светодиодните матирани крушки тип „Свещ“ на Philips осигуряват мека, разпръсната светлина и невероятно продължителен жизнен цикъл. С изчистен и елегантен дизайн тази крушка е идеално допълнение за полилеи с малък цокъл (E14).

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеално за декоративни осветителни тела
- Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Акценти

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се

наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Идеално за декоративно осветително тяло



Модерно осветление със светодиодни свещи от Philips за декоративни осветителни тела, напр. полилеи, вентилатори на тавана, светлинни ленти и пилонни светлини.

Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

Ежедневното светодиодно осветление на Philips е идеално решение за основните ви нужди. Тези светодиоди Philips ви осигуряват красива светлина и отлична ефективност на разумна цена.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 95 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8719514309548
- EOC: 871951430954801
- Заглавие на продукта: LED 40W B35 E14 CW FR ND 1PF/12

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Консумация на електроенергия: 4,9 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 106 mm
- Обща дължина: 106 mm
- Обща ширина: 35 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514309548
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 3,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.291

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com