

# PHILIPS

Лампа тип „свещ“ 60  
W B38 E14

LED

4000K

806lm

15 000 ч.



8719514309685



## Съвременна светодиодна лампа за дома

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 115 lm/W

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

## Информация за опаковката

- EAN: 8719514309685
- EOC: 871951430968500
- Заглавие на продукта: LED 60W B38 E14 CW FR ND 1SRT4

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 7 W

## Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 114 mm
- Обща дължина: 114 mm
- Обща ширина: 38 mm

## Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 453235

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514309685
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,04 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.288

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)