

# PHILIPS

Лампа тип „свещ“ 40 W P45 E14 x2

LED

4000K

470 lm

15 000 ч.



8719514310155



## Съвременна светодиодна лампа за дома

Светодиодните матирани крушки тип „Свещ“ на Philips осигуряват мека, разпръсната светлина и невероятно продължителен жизнен цикъл. С изчистен и елегантен дизайн тази крушка е идеално допълнение за полилеи с малък цокъл (E14).

### Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеално за декоративни осветителни тела
- Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

## Акценти

**15 000 часа средна продължителност на живот**



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се

наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

**Идеално за декоративно осветително тяло**



Модерно осветление със светодиодни свещи от Philips за декоративни осветителни тела, напр. полилеи, вентилатори на тавана, светлинни ленти и пилонни светлини.

**Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба**

Ежедневното светодиодно осветление на Philips е идеално решение за основните ви нужди. Тези светодиоди Philips ви осигуряват красива светлина и отлична ефективност на разумна цена.

## Спецификации

### Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампион с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

### Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

### Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

### Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 95 lm/W

### Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

### Информация за опаковката

- EAN: 8719514310155
- EOC: 871951431015501
- Заглавие на продукта: LED 40W P45 E14 CW FR ND RF 2SRT6

### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Консумация на електроенергия: 4,9 W

#### Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 88 mm
- Обща дължина: 88 mm
- Обща ширина: 45 mm

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514310155
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,06 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 11,5 cm



Дата на издаване:  
2025-08-30  
Версия: 0.288

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)