

PHILIPS

Лампа тип „свещ“ 60
W B38 E14 x2

LED

4000K

806lm

15 000 ч.



8719514310216



Съвременна светодиодна лампа за дома

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 115 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Информация за опаковката

- EAN: 8719514310216
- EOC: 871951431021600
- Заглавие на продукта: LED 60W B38 E14 CW FR ND 2SRT6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 7 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 114 mm
- Обща дължина: 114 mm
- Обща ширина: 38 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 453235

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514310216
- Нето тегло: 0,08 kg
- Брутно тегло: 0,12 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 8,5 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.316

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com