

PHILIPS

Лампа тип „свещ“ 40
W P45 E14

LED

2700 K

470 lm

15 000 ч.



8719514312661



Съвременна светодиодна лампа за дома

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Висококачествена светлина

- Не се забелязва трептене

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на лампите тип свещ с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

Акценти

Не се забелязва трептене

Когато Вашето осветление трепти в бърза последователност, това може да натовари очите, да причини главоболие и дори да провокира атака за хората с фоточувствителни епилепсия. Това е неприятно и излишно. Светодиодните светлини трептят поради тяхната бърза реакция спрямо подаваното напрежение. Въпреки това, светодиодните светлини на Philips са проектирани така, че вариациите в подаваното напрежение са сведени до минимум, елиминирайки факторите, които причиняват трептенето. Поради това няма да забележите трептене.

Подобна форма и размер като на лампите тип свещ с нажежаема жичка

Тази енергоспестяваща светодиодна лампа тип свещ с непреходен дизайн впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните крушки тип свещ с нажежаема жичка.

Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодно осветление, без да жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампион с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 95 lm/W

Разни

- EyeComfort: Не

Информация за опаковката

- EAN: 8719514312661
- EOC: 871951431266100
- Заглавие на продукта: LED 40W P45 E14 WW FR ND 1PF/6 DISC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: AC 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Консумация на електроенергия: 4,9 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 88 mm
- Обща дължина: 88 mm
- Обща ширина: 45 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514312661
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 11,6 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 4,6 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.305

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com